


手提金庫 DS-300 取扱説明書

このたびは、ダイト手提金庫をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠️ ご使用上の注意 ⚠️

- 手提金庫は一時的な保管庫としてご使用ください。収納されたものが盗難にあっても、当社ではその責任を一切負えませんので、予めご了承ください。
- 取っ手をしっかりと持った上で、金庫を持ち上げてください。
- フタを開める際、指などを挟まないようにご注意ください。
- 高い所から落としたり、重い物を金庫の上に置かないでください。破損、変形、またはケガの原因になる可能性があります。
- 高温の場所でのご使用や長期の保管はおやめください。
- DS-300の手提金庫は特殊ダイヤル錠を使用しております。ダイヤル番号は必ずお控えください。
- 合鍵は必ず金庫の外に出して、大切に保管してください。

各部名称



ご使用方法

※ ご使用前のご注意

必ずダイヤル番号を手帳等に控えた後、操作を行ってください。

1. 施錠の方法

この手提金庫はダイヤル錠とシリンダー錠の2種類の錠が付いています。
両方を併用すると二重に施錠できます。

[A] ダイヤル錠の場合

フタを閉めてダイヤルを左右どちらかに任意で回すと施錠されます。

[B] シリンダー錠の場合

フタを閉めて付属の鍵を鍵穴に差し込み、鍵を左に90度回すと施錠されます。

2. 解錠の方法

[A] ダイヤル錠の場合

① まず右回して  に合わせます。

② もう一度右回して①と同じ番号に合わせます。

③ 次に左回して  に合わせます。

④ 開閉レバーを下に押すと開錠できます。

※ ダイヤルを回しすぎた場合は①の操作からやり直してください。

[B] シリンダー錠の場合

鍵穴に付属の鍵を差し込み、鍵を右に90度回すと施錠されます。

3. セキュリティワイヤー使用方法

ワイヤーを机や椅子の脚等に括り付けます。金庫のフタが開いた状態で、ワイヤー先端の止め具をワイヤー取付口にセットし、金庫のフタを閉じます。

※ 「各部名称」をご参照ください。

製品仕様

品名	手提金庫 (DS-300)
外寸	315 (W) × 215 (D) × 130 (H) mm
内寸	275 (W) × 175 (D) × 98 (H) mm
重量	3.6kg
材質	スチール・ABS樹脂

■鍵仕様：
鍵錠 (鍵2個付き)

MADE IN TAIWAN

お問い合わせは下記までお願いします。

daito 株式会社 **ダイト**

■本社 〒112-0014 東京都文京区関口3-4-3 URL <http://www.daito-inc.co.jp>

※ 品質改善のために、製品の仕様は予告なく変更を行なう場合がございます。